

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Connecteur débrochable RJ45 (sans outils) selon la norme CEI 60603-7-51.

Informations générales de commande

Version	Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Presse-étoupe, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Référence	<u>2703420000</u>
Туре	IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6-CG
GTIN (EAN)	4050118734959
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

A	gr	én	ne	nt	S

Agréments



L)us	DNV
TED	DNV

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E471884

Dimensions et poids

Poids net 23.86 g

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C85 °C
Température de nose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Orientation de sortie	droit	Raccordement 1	RJ45
Raccordement 2	Perçage	Circuit	PROFINET
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Diamètre de I#92isolation, min.	1.1 mm
Diamètre de I#92isolation, max.	1.6 mm	Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.510.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.460.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 27AWG 22	Section de raccordement du conducteur extrêmement souple	,0.610.78 mm, Approval of the cable by Weidmüller necessary
Section de raccordement du conducteur, AWG 24AWG 22, extrêmement souple (AWG) Approval of the cable by Weidmüller necessary		Note, ligne de raccordement très souple	Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Diamètre de la gaine, max.	9 mm
Blindage	Boîtier complet 360°	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750	Capacité de nouveau raccordement	≤ I4 cycles (avec la même section)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAE00003EW	Norme de connecteur	IEC 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)	E471884		

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	> 1500 V AC/DC
		Résistance d'isolation	≥ 500 MΩ
Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Presse



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Туре PWZ RJ45 Référence 1118040000 GTIN (EAN)

4032248899197

Qté. 1 ST Presses

Version

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

IE-PP-RJ45 Туре 2<u>552580000</u> Référence 4050118562583 GTIN (EAN)

10 ST

Version

Gestionnaire de câble de substitution



Connecteur débrochable RJ45 (sans outils) selon la norme CEI 60603-7-51.

Informations générales de commande

Type IE-PI-RJ45-FH-A-1.6

Référence 1992880000 Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/ GTIN (EAN) 4050118378030

Oté 30 ST

IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A

Date de création 04.11.2025 06:22:48 MEZ

Fiche de données

IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6-CG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	IE-PI-RJ45-FH-B-1.6	Version
Référence	<u>1992900000</u>	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4050118378146	IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Qté.	30 ST	
Туре	IE-PI-RJ45-FH-P-1.6	Version
Référence	<u>1992910000</u>	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.5 (ISO/IEC 11801),
GTIN (EAN)	4050118378047	PROFINET
Qté.	30 ST	
Type	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1	Version
Type Référence	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1 1992920000	Version Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
Référence	1992920000	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
Référence GTIN (EAN)	<u>1992920000</u> 4050118377965	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/
Référence GTIN (EAN) Oté.	1992920000 4050118377965 30 ST	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Référence GTIN (EAN) Oté. Type	1992920000 4050118377965 30 ST IE-PI-RJ45-FH-B-1.1	Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A Version