


**HDC MDF 10B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Informations générales de commande**

Référence	2708500000
Type	<a href="#">HDC MDF 10B</a>
GTIN (EAN)	4064675006848
Qté.	1 Pièce

## HDC MDF 10B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	55 mm	Profondeur (pouces)	2.1654 inch
Hauteur	44.05 mm	Hauteur (pouces)	1.7342 inch
Largeur	99 mm	Largeur (pouces)	3.8976 inch
Poids net	35 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## Note importante

Informations sur le produit	Flottant des deux côtés, un décalage de $\pm 2$ mm peut être compensé. Flottant d'un coté, un décalage de $\pm 1$ mm peut être compensé.
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**HDC MDF 10B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

