ESG-LP 6/15 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Longue durée de vie garantie : ESG

Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

ESG, Repérage d'équipements et appa- reillages, 6 x 15 mm, argent
<u>2711860000</u>
ESG-LP 6/15 MM SI
4050118750072
24000 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

ESG-LP 6/15 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

Ac	ırén	ner	ıts

ROHS

Dimensions et poids			
Profondeur	0.05 mm	Profondeur (pouces)	0.002 inch
Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0.2362 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	0.02 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Version	autoadhésif, sans halogène
Largeur	15 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	argent	Halogène	Non
Matériau de base	Polyester	Caractères imprimés	sans
Taille de plage de repérage	6 x 15 mm	Agrément selon UL 969	Oui
imprimante compatible	THM MULTIMARK LPC	plage de température d'utilisation	-40150 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données


ESG-LP 6/15 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ESG-LP 6/15 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

 Type
 RIBBON MM-TB 25/360 SW
 Version

 Référence
 2005090000
 Ink ribbon

 GTIN (EAN)
 4050118390216

THM MULTIMARK

1 ST



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type THM MMP EXT.RH Version

Référence 1302920000

GTIN (EAN) 4050118102307

Oté. 1 ST

Date de création 31.10.2025 03:20:26 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4