

### HDC XX5E02 O0XXXDM-1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



#### Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

#### Informations générales de commande

Référence	2712581000
Type	<b>HDC XX5E02 O0XXXDM-1000</b>
GTIN (EAN)	4050118752755
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-09-30T00:00:00+02:00

## HDC XX5E02 OXXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Longueur	10 m	Longueur (pouces)	393.7008 inch
Poids net	2560 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Caractéristiques générales

Longueur du câble	100 m	Catégorie	Cat. 5e
Tension nominale	250 V	Courant nominal	4 A
Degré de pollution	2	Version côté opposé	ouvert
Version côté module	ouvert		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

### Caractéristiques techniques du câble

Longueur du câble	100 m
Blindé	Oui
Halogène	Oui
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange
Diamètre extérieur	Signes
	±
	Tolérance
	0.3 mm