HDC 10B TOS 1M32 WMP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presseétoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnants par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 4, Degré de protection: IP66, IP67, enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Vis, , Taille des entrées de câbles: M 32
Référence	<u>2716720000</u>
Туре	HDC 10B TOS 1M32 WMP
GTIN (EAN)	4050118803297
Qté.	1 Pièce

HDC 10B TOS 1M32 WMP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments			
	c Wus		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat № (cURus)	E223801		
Dimensions et poids			
Hauteur	136 mm	Hauteur (pouces)	5.3543 inch
Poids net	142 g	Tidatedi (podees)	0.0040 IIICH
Températures			
Température ambiante	-40 °C100 °C		
<u> </u>			
Conformité environnementale	au produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	on	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus	de 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02	200100 14.0	27 44 02 02
Presse-étoupe WMP			
Diamètre de câble, min.	11 mm	Diamètre de câble, max.	21 mm
Taille de clé	30 mm	Taille des entrées de câbles	M 32
Caractéristiques générales			
Couple de serrage	3 Nm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du boîtier	PA	Degré de protection	IP66, IP67, enfiché
Boîtiers CEM	Non	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable
Dimensions			
Entrée du câble	w. Presse-étoupes	Hauteur boîtier B	136 mm
Version			
Droops átounes	1	Toille des crésées de câbles	M 22
Presse-étoupes, nombre	1 Partio supáriouro	Taille des entrées de câbles	M 32 3 Nm
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle Nombre d'entrées de câble vers le haut		Couple de serrage Version boîtier	Entrée du câble de la partie supérieure
Version système de fermeture	Vis	Taille de construction	4
Entrée du câble	w. Presse-étoupes	Joint	NBR
	RAL 9011	BG	4

Date de création 04.11.2025 07:29:16 MEZ

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Indiqué pour ModuPlug®

Oui

Weidmüller **¾**


HDC 10B TOS 1M32 WMP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins







HDC 10B TOS 1M32 WMP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Équerre de montage



Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presseétoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnants par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

Informations générales de commande

Туре	HDC AF SET WM	Version
Référence	<u>2716800000</u>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Qté.	1 ST	
Type	HDC AF WM	Version
Type Référence	HDC AF WM 2716790000	Version CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection: