

**HDC 16B TOS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnantes par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

**Informations générales de commande**

Version	CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP66, IP67, enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Vis, , Taille des entrées de câbles: M 40
Référence	<a href="#">2716730000</a>
Type	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
Qté.	1 Pièce

## HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E223801

## Dimensions et poids

Hauteur	140 mm	Hauteur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	170 g		

## Températures

Température ambiante	-40 °C...100 °C
----------------------	-----------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## Presse-étoupe WMP

Diamètre de câble, min.	19 mm	Diamètre de câble, max.	28 mm
Taille de clé	36 mm	Taille des entrées de câbles	M 40

## Caractéristiques générales

Couple de serrage	3 Nm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du boîtier	PA	Degré de protection	IP66, IP67, enfiché
Boîtiers CEM	Non	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable

## Dimensions



Entrée du câble	w. Presse-étoupes	Hauteur boîtier B	140 mm
-----------------	-------------------	-------------------	--------

## Version

Presse-étoupes, nombre	1	Taille des entrées de câbles	M 40
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie supérieure	Protection	sans couvercle
Couple de serrage	3 Nm	Nombre d'entrées de câble vers le haut	1
Nombre d'entrées de câble latéralement	1	Version boîtier	Entrée du câble de la partie supérieure
Version système de fermeture	Vis	Taille de construction	6
Entrée du câble	w. Presse-étoupes	Joint	NBR
Couleur (RAL)	RAL 9011	BG	6
Indiqué pour ModuPlug®	Oui		

**HDC 16B TOS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Drawings**

**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Équerre de montage



Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnantes par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

### Informations générales de commande

Type	HDC AF SET WM	Version
Référence	<a href="#">2716800000</a>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Qté.	1 ST	
Type	HDC AF WM	Version
Référence	<a href="#">2716790000</a>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Qté.	20 ST	