

HDC 06B TSS 1M25 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnantes par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

Informations générales de commande

Version	CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: IP66, IP67, enfiché, Entrée du câble, latéral, Vis, , Taille des entrées de câbles: M 25
Référence	2716750000
Type	HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803624
Qté.	1 Pièce

HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Dimensions et poids

Hauteur	96 mm	Hauteur (pouces)	3.7795 inch
Poids net	123 g		

Températures

Température ambiante	-40 °C...100 °C
----------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Presse-étoupe WMP

Diamètre de câble, min.	9 mm	Diamètre de câble, max.	17 mm
Taille de clé	26 mm	Taille des entrées de câbles	M 25

Caractéristiques générales



Couple de serrage	3 Nm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du boîtier	PA	Degré de protection	IP66, IP67, enfiché
Boîtiers CEM	Non	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable

Dimensions

Entrée du câble	w. Presse-étoupes	Hauteur boîtier B	96 mm
-----------------	-------------------	-------------------	-------

Version

Presse-étoupes, nombre	1	Taille des entrées de câbles	M 25
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie supérieure	Protection	sans couvercle
Couple de serrage	3 Nm	Nombre d'entrées de câble latéralement	1
Version boîtier	Entrée du câble, latéral	Version système de fermeture	Vis
Taille de construction	3	Entrée du câble	w. Presse-étoupes
Joint	NBR	Couleur (RAL)	RAL 9011
BG	3	Indiqué pour ModuPlug®	Oui

HDC 06B TSS 1M25 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Drawings**

HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Équerre de montage**

Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnantes par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

Informations générales de commande

Type	HDC AF SET WM	Version
Référence	2716800000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Qté.	1 ST	
Type	HDC AF WM	Version
Référence	2716790000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Qté.	20 ST	