

**HDC 16B TSS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnantes par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

**Informations générales de commande**

Version	CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP66, IP67, enfiché, Entrée du câble, latéral, Vis, , Taille des entrées de câbles: M 40
Référence	<a href="#">2716770000</a>
Type	HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803648
Qté.	1 Pièce

**HDC 16B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

## Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E223801

**Dimensions et poids**

Hauteur	102 mm	Hauteur (pouces)	4.0157 inch
Poids net	175 g		

**Températures**

Température ambiante	-40 °C...100 °C
----------------------	-----------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**Presse-étoupe WMP**

Diamètre de câble, min.	19 mm	Diamètre de câble, max.	28 mm
Taille de clé	36 mm	Taille des entrées de câbles	M 40

**Caractéristiques générales**



Couple de serrage	3 Nm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du boîtier	PA	Degré de protection	IP66, IP67, enfiché
Boîtiers CEM	Non	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable

**Dimensions**

Entrée du câble	w. Presse-étoupes	Hauteur boîtier B	102 mm
-----------------	-------------------	-------------------	--------

**Version**

Presse-étoupes, nombre	1	Taille des entrées de câbles	M 40
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie supérieure	Protection	sans couvercle
Couple de serrage	3 Nm	Nombre d'entrées de câble latéralement	1
Version boîtier	Entrée du câble, latéral	Version système de fermeture	Vis
Taille de construction	6	Entrée du câble	w. Presse-étoupes
Joint	NBR	Couleur (RAL)	RAL 9011
BG	6	Indiqué pour ModuPlug®	Oui

**HDC 16B TSS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Drawings**

**HDC 16B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Équerre de montage**

Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnantes par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

**Informations générales de commande**

Type	HDC AF SET WM	Version
Référence	<a href="#">2716800000</a>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Qté.	1 ST	
Type	HDC AF WM	Version
Référence	<a href="#">2716790000</a>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: , Degré de protection:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Qté.	20 ST	