


**KCMA-8-3000-5A-15VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Transformateurs de courant pour mise en conformité****Caractéristiques :**

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 3000 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 15 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<a href="#">2728180000</a>
Type	KCMA-8-3000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810547
Qté.	1 Pièce
Fabricant	MBS AG

**KCMA-8-3000-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	79 mm	Profondeur (pouces)	3.1102 inch
Hauteur	243 mm	Hauteur (pouces)	9.5669 inch
Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7.6772 inch
Poids net	3760 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**Caractéristiques techniques**

Degré de protection	IP20	Classe d'isolation	E
Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,2 x Inominale	Fréquence nominale	50 Hz

**Caractéristiques électriques**

Classe de précision	1	Courant secondaire	0...5 A
Charge	15 VA	Courant primaire	3000 A

**Dimensions des conducteurs sous tension**

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	80.00 mm
Rail	80 x 120 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

**Coordination de l'isolation**

Normes	EN 60044/1	Classe de précision	1
--------	------------	---------------------	---

**KCMA-8-3000-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**