

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Accessoires optionnels pour personnaliser le centre de traitement des fils sur demandes individuelles. Systèmes d'acheminement du câble directement sur le chariot d'atelier ou sur une unité externe, imprimantes supplémentaires ou plaques de préhension.

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques
Référence	2728480000
Type	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Qté.	1 Pièce

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	750 mm	Profondeur (pouces)	29.5275 inch
Hauteur	1800 mm	Hauteur (pouces)	70.866 inch
Largeur	1100 mm	Largeur (pouces)	43.307 inch
Poids net	30000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		

Machines automatiques de coupe à longueur

Raccordement air comprimé	5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
---------------------------	----------	-------------------------	---------------------------

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Raccordement air comprimé	5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
---------------------------	----------	-------------------------	---------------------------

WPC

Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Type d'affichage	Écran tactile 15 pouces
Remarque	Capacité de charge max. 180 kg, Utilisation portable, Panneau avec câblage complet, connecteurs mâles principaux et connexions USB supplémentaires, support de l'écran pivotant	Raccordement air comprimé	5,5 bars