


VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



De nombreux accessoires complètent la gamme de produit

Informations générales de commande

Référence	2735080000
Type	VPU LOCKING CLIP S
GTIN (EAN)	4050118826050
Qté.	10 Pièce

VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0.2756 inch
Hauteur	17 mm	Hauteur (pouces)	0.6693 inch
Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0.5512 inch
Poids net	0.53 g		

Températures

Température de stockage		Température ambiante	...70 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Plage de fréquence, max.	60 Hz	Plage de fréquence, min.	50 Hz
Fusible amont intégré	Non		

Caractéristiques générales

Version	Crochet de verrouillage	Forme	divers
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Degré de protection	IP20		

Généralités

Degré de protection	IP20	Couleur	noir
---------------------	------	---------	------