


HDC MFGS 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Frame
Référence	2736920000
Type	HDC MFGS 10B CA
GTIN (EAN)	4050118822281
Qté.	1 Pièce

HDC MFGS 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	37.35 mm	Profondeur (pouces)	1.4705 inch
Largeur	64 mm	Largeur (pouces)	2.5197 inch
Poids net	57.2 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

Caractéristiques générales

Taille de construction	4	Cycles d'enfichage	≥ 500
Matériau de base	Zinc injecté sous pression	Série	ModuPlug
Version du pivot de guidage	court	Nombre d'emplacements	3

Classifications

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Note importante

Informations sur le produit	La connexion PE n'est plus disponible pour la version avec broche de guidage.
-----------------------------	---

HDC MFGS 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

