Fiche de données


HDC MFGS 24B FA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Frame
Référence	<u>2736960000</u>
Туре	HDC MFGS 24B FA
GTIN (EAN)	4050118823028
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

HDC MFGS 24B FA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
noi is	Conforme			
Dimensions et poids				
Poids net	91.7 g			
Conformité environnement	ale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption			
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f			
Caractéristiques générales				
Taille de construction	8	Cycles d'enfichage	≥ 500	
Matériau de base	Zinc injecté sous pression	Série	ModuPlug	
Version du pivot de guidage	court	Nombre d'emplacements	6	
Classifications				
ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312	
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312	
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06	
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06	
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92	
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92	
ECLASS 15.0	27-44-02-92			
Note importante				
Informations sur le produit	La connexion PE n'est plus disponible pour la version avec broche de guidage.			

Niveau du catalogue / Dessins

HDC MFGS 24B FA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





