### Fiche de données


#### **HDC MFGL 24B AF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Informations générales de commande

Version	Frame
Référence	<u>2737030000</u>
Туре	HDC MFGL 24B AF
GTIN (EAN)	4050118823080
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

#### **HDC MFGL 24B AF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Poids net	91.7 g		
Conformité environnement	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f		
Caractéristiques générales			
Taille de construction	8	Cycles d'enfichage	≥ 500
Matériau de base	Zinc injecté sous pression	Série	ModuPlug
Version du pivot de guidage	long	Nombre d'emplacements	6
Classifications			
ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		
Note importante			
Informations sur le produit	La connexion PE n'est plus disponible pour la version avec broche de guidage.		
	=		

Niveau du catalogue / Dessins

### **HDC MFGL 24B AF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**

