


HDC MFGL 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Simple

Le cadre coulissant innovant dispose de deux positions d'encliquetage pour l'ouverture et la fermeture. Cela permet le montage du module simple et sans outils.

Informations générales de commande

Version	Frame
Référence	2737040000
Type	HDC MFGL 24B FA
GTIN (EAN)	4050118823097
Qté.	1 Pièce

HDC MFGL 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	37.35 mm	Profondeur (pouces)	1.4705 inch
Largeur	111 mm	Largeur (pouces)	4.3701 inch
Poids net	91.7 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

Caractéristiques générales

Taille de construction	8	Cycles d'enfichage	≥ 500
Matériau de base	Zinc injecté sous pression	Série	ModuPlug
Version du pivot de guidage	long	Nombre d'emplacements	6

Classifications

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Note importante

Informations sur le produit	La connexion PE n'est plus disponible pour la version avec broche de guidage.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

HDC MFGL 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

