

## THM MT30X 15/9 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

### Informations générales de commande

Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 15 mm, argent
Référence	<a href="#">2740260000</a>
Type	THM MT30X 15/9 SI
GTIN (EAN)	4050118835731
Qté.	10000 Pièce

## THM MT30X 15/9 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0.3543 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	0.03 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Version	autoadhésif
Largeur	15 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	argent	Halogène	Non
Matériau de base	Polyester	Caractères imprimés	sans

imprimante compatible

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----