

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir, 6mm ² , 10mm ²
Référence	2740900000
Type	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qté.	1 Pièce

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21.6535 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17.3228 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16.3386 inch
Poids net	40000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	6 - 10 mm ² (4 mm ² opt.) / AWG 10-8 (AWG 12 opt.)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 3 s	Sertissage	Trapézoïdal
Section de l'embout, max.	10 mm ²	Section de l'embout, min.	6 mm ²
Plage de sertissage, max.	10 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
Longueur de sertissage	8 - 18 mm	Consommables	avec isolants
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA