

## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper, 6mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">2740900000</a>
Type	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qté.	1 Pièce

## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21.6535 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17.3228 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16.3386 inch
Poids net	40000 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	6 - 10 mm <sup>2</sup> (4 mm <sup>2</sup> opt.) / AWG 10-8 (AWG 12 opt.)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 3 s	Sertissage	Trapézoïdal
Section de l'embout, max.	10 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	6 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, max.	10 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	6 mm <sup>2</sup>
Longueur de sertissage	8 - 18 mm	Consommables	avec isolants
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	<a href="#">9019190000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20D GR	Version
Référence	<a href="#">9019200000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/26D GR	Version
Référence	<a href="#">9019210000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qté.	100 ST	

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version
Référence	<a href="#">0533500000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26 SW	Version
Référence	<a href="#">0565700000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qté.	100 ST	


## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H10,0/22 EB	Version	
Référence	<a href="#">0534200000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qté.	100 ST		
Type	H10,0/28 EB	Version	
Référence	<a href="#">0565800000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, ivoire	
GTIN (EAN)	4008190138646		
Qté.	100 ST		

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/20D GE	Version	
Référence	<a href="#">9019220000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 ST		
Type	H6,0/26D GE	Version	
Référence	<a href="#">9019230000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qté.	100 ST		


## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H10,0/22D R	Version
Référence	<a href="#">9019240000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190075385	
Qté.	100 ST	
Type	H10,0/28D R	Version
Référence	<a href="#">9019250000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190041410	
Qté.	100 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H4,0/18T OR	Version
Référence	<a href="#">9021100000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20T OR	Version
Référence	<a href="#">9021110000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/26T OR	Version
Référence	<a href="#">9021120000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qté.	100 ST	


## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>




- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/20T GN	Version	
Référence	<a href="#">9021130000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert	
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qté.	100 ST		
Type	H6,0/26T GN	Version	
Référence	<a href="#">9021140000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert	
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qté.	100 ST		

### Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup>



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H10,0/22T BR	Version	
Référence	<a href="#">9021150000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, brun	
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qté.	100 ST		
Type	H10,0/28T BR	Version	
Référence	<a href="#">9021160000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, brun	
GTIN (EAN)	4008190041915		
Qté.	100 ST		

## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Type	URS CA 100 DUO 4-6MM <sup>2</sup>	Version
Référence	<a href="#">2769020000</a>	
GTIN (EAN)	4064675026303	
Qté.	1 ST	
Type	URS CA 100 DUO 4-10MM <sup>2</sup>	Version
Référence	<a href="#">2769030000</a>	
GTIN (EAN)	4064675026310	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 3,49	Version
Référence	<a href="#">2007380000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qté.	1 ST	

### Machines automatiques



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Type	CA 100 DUO S	Version
Référence	<a href="#">2912430000</a>	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4099986536005	
Qté.	1 ST	