

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ²
Référence	2740900000
Type	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qté.	1 Pièce

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21.6535 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17.3228 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16.3386 inch
Poids net	40000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	6 - 10 mm ² (4 mm ² opt.) / AWG 10-8 (AWG 12 opt.)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 3 s	Sertissage	Trapézoïdal
Section de l'embout, max.	10 mm ²	Section de l'embout, min.	6 mm ²
Plage de sertissage, max.	10 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
Longueur de sertissage	8 - 18 mm	Consommables	avec isolants
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20D GR	Version
Référence	9019200000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/26D GR	Version
Référence	9019210000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qté.	100 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26 SW	Version
Référence	0565700000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qté.	100 ST	


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 10,0 mm²




- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10.0/22 EB	Version
Référence	0534200000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qté.	100 ST	
Type	H10.0/28 EB	Version
Référence	0565800000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, ivoire
GTIN (EAN)	4008190138646	
Qté.	100 ST	

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6.0/20D GE	Version
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qté.	100 ST	
Type	H6.0/26D GE	Version
Référence	9019230000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190072117	
Qté.	100 ST	


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 10,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22D R	Version
Référence	9019240000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190075385	
Qté.	100 ST	
Type	H10,0/28D R	Version
Référence	9019250000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190041410	
Qté.	100 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18T OR	Version
Référence	9021100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20T OR	Version
Référence	9021110000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/26T OR	Version
Référence	9021120000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qté.	100 ST	


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 6,0 mm²




- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20T GN	Version
Référence	9021130000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26T GN	Version
Référence	9021140000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190022501	
Qté.	100 ST	

Section nominale du conducteur 10,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22T BR	Version
Référence	9021150000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190086886	
Qté.	100 ST	
Type	H10,0/28T BR	Version
Référence	9021160000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190041915	
Qté.	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	Version
Référence	2769020000	
GTIN (EAN)	4064675026303	
Qté.	1 ST	
Type	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	Version
Référence	2769030000	
GTIN (EAN)	4064675026310	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA VRM 3,49	Version
Référence	2007380000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qté.	1 ST	

Machines automatiques



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CA 100 DUO S	Version
Référence	2912430000	
GTIN (EAN)	4099986536005	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Qté.	1 ST	