

## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

### Informations générales de commande

Version	Module de signal, 230 V, 16 A, Nombre de pôles: 5, PUSH IN avec actionneur, Femelle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
Référence	<a href="#">2748410000</a>
Type	HDC MHE 5L FP
GTIN (EAN)	4050118890792
Qté.	1 Pièce

## HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (UR)	E92202
Certificat N° (cURus)	E310075

## Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1.3386 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur	34 mm	Largeur (pouces)	1.3386 inch
Poids net	15.5 g		

## Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé par cadre support
-------------------------	--------------------------------------

## Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Femelle
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3
Matériau de base	Polycarbonate	Série	ModuPlug
Tension nominale (DIN EN 61984)	230 V	RTension nominale selon UL/CSA	600 V
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	4 kV	Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A
Emplacements d'enfichage nécessaires	1		

## Version



Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.		Longueur de dénudage, raccordement nominal	8 mm
Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur	Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, min.	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 0,25 mm <sup>2</sup> min.	

## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Norme



### Informations générales de commande

Type	HDC MF 6B AB	Version
Référence	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 6B BA	Version
Référence	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 10B AC	Version
Référence	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 10B CA	Version
Référence	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 16B AD	Version
Référence	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 16B DA	Version
Référence	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 24B AF	Version
Référence	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 24B FA	Version
Référence	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qté.	1 ST	

## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Avec longue goupille



#### Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 10B AC	Version	
Référence	<a href="#">2736990000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGL 6B AB	Version	
Référence	<a href="#">2736970000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGL 24B FA	Version	
Référence	<a href="#">2737040000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Qté.	1 ST		

### Avec petit repère



#### Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 16B DA	Version	
Référence	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGS 24B AF	Version	
Référence	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Qté.	1 ST		

## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires


### Avec longue goupille



#### Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B DA	Version	
Référence	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Qté.	1 ST		

### Avec petit repère



#### Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B DA	Version	
Référence	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Qté.	1 ST		

### Avec longue goupille



#### Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B AD	Version	
Référence	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Qté.	1 ST		

## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Avec petit repère



#### Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 6B AB	Version
Référence	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MFGS 24B FA	Version
Référence	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MFGS 10B AC	Version
Référence	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qté.	1 ST	

### Avec longue goupille



#### Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 24B AF	Version
Référence	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MFGL 10B CA	Version
Référence	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qté.	1 ST	


## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires


### Avec petit repère



### Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 6B BA	Version	
Référence	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGS 10B CA	Version	
Référence	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Qté.	1 ST		

### Avec longue goupille



### Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 6B BA	Version	
Référence	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Qté.	1 ST		

## HDC MHE 5L FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Pièces opposées

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Modules électriques



#### Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

### Informations générales de commande

Type	HDC MHE 5L MP	Version
Référence	<a href="#">2748400000</a>	Module de signal, 230 V, 16 A, Nombre de pôles: 5, PUSH IN avec
GTIN (EAN)	4050118890877	actionneur, Mâle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
Qté.	1 ST	