

DEK 8/5 MC NE WS LRP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Version	Dekafix, Terminal marker, 8 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanc
Référence	2748760000
Type	DEK 8/5 MC NE WS LRP
GTIN (EAN)	4064675060277
Qté.	720 Pièce

DEK 8/5 MC NE WS LRP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	0.12 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.001 kg CO2 eq.
------------------------------	-----------------------	------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Largeur	5 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc
Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide 66
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MultiCard
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Terminal marker
plage de température d'utilisation	-40...100 °C
Application / fabricant	Weidmueller

Repères de blocs de jonction

Pas en mm (P)	5.00 mm
---------------	---------

Dessins

Dessin
