Fiche de données

BIT C 6,3 0,5X4,0X25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Informations générales de commande

Version	Outils de montage, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 25 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm	
Référence	<u>2748880000</u>	
Туре	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	
GTIN (EAN)	4050118894752	
Qté.	5 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

BIT C 6,3 0,5X4,0X25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Lorgour	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch	
Largeur Poids net	4 g	Largedi (podces)	0.9042 IIICII	
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	1		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
			,	
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116	
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864	
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90	
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04	
ECLASS 12.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0	21-04-42-04	
ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 15.0	21-04-42-04	
Caractéristiques techniq	ues			
Description de l'article	Embout pour vis tête			
2030 I PROTE DE LA RELICIE	fendue 0,5 x 4,0 x 25			
Outils à couper				
Largeur de la lame (B)	4 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.5 mm	
Forme	Fendue	longueur de la lame	25 mm	

Niveau du catalogue / Dessins