



Informations générales de commande

Version	Outils de montage, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 25 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
Référence	2748880000
Type	BIT C 6,3 0,5X4,0X25
GTIN (EAN)	4050118894752
Qté.	5 Pièce

BIT C 6,3 0,5X4,0X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch
Poids net	4 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout pour vis tête fendue 0,5 x 4,0 x 25
--------------------------	--

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	4 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.5 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	25 mm