Fiche de données

BIT E6,3 1,0X5,5X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264,emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm		
Référence	<u>2748940000</u>		
Туре	BIT E6,3 1,0X5,5X70		
GTIN (EAN)	4050118894813		
Qté.	5 Pièce		

Niveau du catalogue / Dessins

BIT E6,3 1,0X5,5X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments					
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2.7559 inch		
Poids net	12 g				
Conformité environneme	entale du produit		'		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
Classifications					
			-		
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116		
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC003864 21-04-04-90		
ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC003864 21-04-04-90	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	21-04-04-90		
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	21-04-42-04		
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	21-04-42-04		
Caractéristiques techniq	ues		1		
Description de l'article	Embout pour vis tête fendue 0,4x2,5x70				
Outils à couper					
(5)		-			
Largeur de la lame (B)	5.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	1 mm		
Forme	E 6,3 DIN 3126, Fendue	longueur de la lame	70 mm		

Niveau du catalogue / Dessins