

BIT E6,3 1,0X5,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Référence	2748940000
Type	BIT E6,3 1,0X5,5X70
GTIN (EAN)	4050118894813
Qté.	5 Pièce

BIT E6,3 1,0X5,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2.7559 inch
Poids net	12 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout pour vis tête fendue 0,4x2,5x70
--------------------------	--

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	5.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	1 mm
Forme	E 6,3 DIN 3126, Fendue	longueur de la lame	70 mm