

## BIT E6.3 1.0X5.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

### Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 110 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Référence	<a href="#">2749080000</a>
Type	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4050118895384
Qté.	5 Pièce

## BIT E6.3 1.0X5.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4.3307 inch
Poids net	18.48 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout pour vis tête fendue 0,5x3x110
--------------------------	---------------------------------------

## Outils à couper

Largeur de la lame (B)	5.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	1 mm
Forme	E 6,3 DIN 3126, Fendue	longueur de la lame	110 mm