

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	2749100000
Type	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
Qté.	5 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2.7559 inch
Poids net	9 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article Embout avec lame à ergot

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	3.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.6 mm
Forme	E 6,3 DIN 3126, avec pointe, Fendue	longueur de la lame	70 mm