Fiche de données

SDIL 0,5X3,0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
Référence	2749130000
Type	SDIL 0,5X3,0X100
GTIN (EAN)	4050118895438
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-02-28T00:00:00+01:00

Fiche de données

SDIL 0,5X3,0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	

Dimensions et poids

Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7.2835 inch
Diamètre	3 mm	Poids net	31.68 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 0,5x3,0x100	Version	droit

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	3 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.5 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	100 mm