# Fiche de données

## SDIKL PH1X80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Tournevis, Largeur de la lame (B): 1 mm, 80 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 |
| Référence | 2749180000 |
| Type | SDIKL PH1X80 |
| GTIN (EAN) | 4050118895483 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Disponible jusqu'à | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |

# Fiche de données

## SDIKL PH1X80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 180 mm | Largeur (pouces) | 7.0866 inch |
| Poids net | 70 g | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version | droit |

### Outils à couper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur de la lame (B) | 1 mm | Forme | Philips |
| Taille | 1 | longueur de la lame | 80 mm |
| Taille de la lame pour vis à tête cruciforme | 1 | | |