

## SD SET S2.5-5.5/PH1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

### Informations générales de commande

Version	Jeu de tournevis
Référence	<a href="#">2749200000</a>
Type	SD SET S2.5-5.5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895506
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

## SD SET S2.5-5.5/PH1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	292 mm	Largeur (pouces)	11.496 inch
Poids net	404.8 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de tournevis pour tête fendue et cruciforme PH
--------------------------	--

## Outils à couper

Nombre	6	Forme	Fendue, Cruciforme
--------	---	-------	--------------------

## SD SET S2.5-5.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

Type	SDS 0.4X2.5X75	Version	
Référence	<a href="#">2749320000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la lame: 75 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm	
GTIN (EAN)	4050118895544		
Qté.	1 ST		
Type	SDS 0.5X3.0X80	Version	
Référence	<a href="#">2749330000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 80 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm	
GTIN (EAN)	4050118895551		
Qté.	1 ST		
Type	SDS 0.8X4.0X100	Version	
Référence	<a href="#">2749360000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm	
GTIN (EAN)	4050118895582		
Qté.	1 ST		
Type	SDS 1.0X5.5X150	Version	
Référence	<a href="#">2749380000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm	
GTIN (EAN)	4050118895605		
Qté.	1 ST		

## Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme, type Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

Type	SDK PH1 X 80	Version	
Référence	<a href="#">2749410000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, 80 mm, Epaisseur de la lame (A): 1	
GTIN (EAN)	4050118895636		
Qté.	1 ST		
Type	SDK PH2 X 100	Version	
Référence	<a href="#">2749420000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 6 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2	
GTIN (EAN)	4050118895643		
Qté.	1 ST		