

## SDS 0.4X2.0X60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm |
| Référence  | <a href="#">2749260000</a>  |
| Type       | SDS 0.4X2.0X60  |
| GTIN (EAN) | 4050118895537   |
| Qté.       | 1 Pièce   |

## SDS 0.4X2.0X60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|          |        |                   |             |
|----------|--------|-------------------|-------------|
| Longueur | 165 mm | Longueur (pouces) | 6.4961 inch |
| Diamètre | 2 mm   | Poids net         | 35.2 g      |

### Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000158    | ETIM 9.0    | EC000158    |
| ETIM 10.0   | EC000158    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 |             |             |

### Caractéristiques techniques

|                          |                                    |         |       |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|
| Description de l'article | Tournevis avec lame plate<br>0,4x2 | Version | droit |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|

### Outils à couper

|                        |        |                          |        |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Largeur de la lame (B) | 2 mm   | Epaisseur de la lame (A) | 0.4 mm |
| Forme                  | Fendue | longueur de la lame      | 60 mm  |
| Type de lame           | B      |                          |        |