

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la lame: 75 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
Référence	2749320000
Type	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Qté.	1 Pièce

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	180 mm	Longueur (pouces)	7.0866 inch
Diamètre	2.5 mm	Poids net	29.92 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,4x2,5	Version	droit
--------------------------	--------------------------------------	---------	-------

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	2.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.4 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	75 mm
Type de lame	A		