

SDS 0.5X3.0X80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 80 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
Référence	2749330000
Type	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
Qté.	1 Pièce

SDS 0.5X3.0X80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	185 mm	Longueur (pouces)	7.2835 inch
Diamètre	3 mm	Poids net	32.56 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,5x3 isolé	Version	droit
--------------------------	------------------------------------------	---------	-------

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	3 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.5 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	80 mm
Type de lame	A		