Fiche de données

SDS 0.6X3.5X200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 200 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	<u>2749350000</u>
Туре	SDS 0.6X3.5X200
GTIN (EAN)	4050118895575
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SDS 0.6X3.5X200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

-	-	_	
Dime	nsions	et	poids

Longueur	305 mm	Longueur (pouces)	12.0078 inch
Diamètre	4 mm	Poids net	44 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04
ECLASS 15.0	21-04-04-07		<u> </u>

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,6x3,5	Version	droit

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	3.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.6 mm	
Forme	Fendue	longueur de la lame	200 mm	
Type de lame	Α			

Niveau du catalogue / Dessins