

## SDS 0.8X4.5X125

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
Référence	<a href="#">2749370000</a>
Type	SDS 0.8X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118895599
Qté.	1 Pièce

## SDS 0.8X4.5X125

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	248 mm	Largeur (pouces)	9.7638 inch
Longueur	230 mm	Longueur (pouces)	9.0551 inch
Diamètre	4.5 mm	Poids net	43.12 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,8x4,5	Version	droit
--------------------------	-----------------------------------	---------	-------

### Outils à couper

Largeur de la lame (B)	4.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.8 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	125 mm
Type de lame	A		