

## SDS 1.0X5.5X150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Référence	<a href="#">2749380000</a>
Type	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4050118895605
Qté.	1 Pièce

## SDS 1.0X5.5X150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	261 mm	Largeur (pouces)	10.2756 inch
Longueur	265 mm	Longueur (pouces)	10.433 inch
Diamètre	5.5 mm	Poids net	80.96 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 1x5,5 isolé	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

### Outils à couper

Largeur de la lame (B)	5.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	1 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	150 mm
Type de lame	A		