

SD T40 TR X 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Torx® Tournevis TH avec trou de centrage à l'extrémité de la lame (résistant aux chocs), SD TH pour vis Torx® et vis Torx®-TH de sécurité (avec un ergot au centre), pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, longueur de la lame: 115 mm
Référence	2749550000
Type	SD T40 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895872
Qté.	1 Pièce

SD T40 TR X 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9.0551 inch
Diamètre	40 mm	Poids net	90.64 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis, TR 40
--------------------------	------------------

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	7 mm	Forme	Torx
Taille	T40	longueur de la lame	115 mm