

SDIK SLIM PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement dure, brunie.

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 1 mm, 80 mm, Epaisseur de la lame (A): 1
Référence	2749670000
Type	SDIK SLIM PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896411
Qté.	1 Pièce

SDIK SLIM PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7.2835 inch
Poids net	38.72 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Pozidriv, taille 1, SlimLine	Version	droit
--------------------------	---	---------	-------

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	1 mm	Forme	Pozidrive, rond
Taille	1	longueur de la lame	80 mm
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	1		