

SDIS 0.5X3.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
Référence	2749800000
Type	SDIS 0.5X3.0X100
GTIN (EAN)	4050118896541
Qté.	1 Pièce

SDIS 0.5X3.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Longueur	205 mm	Longueur (pouces)	8.0709 inch
Diamètre	3 mm	Poids net	33 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 0,5x3,0x100	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	3 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.5 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	100 mm
Type de lame	B		