

## SDIS 0.6X3.5X100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	<a href="#">2749810000</a>
Type	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897012
Qté.	1 Pièce

## SDIS 0.6X3.5X100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

Longueur	205 mm	Longueur (pouces)	8.0709 inch
Diamètre	3.5 mm	Poids net	34 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 0,6x3,5x100	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

## Outils à couper

Largeur de la lame (B)	3.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.6 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	100 mm
Type de lame	B		