

SDIS 1.0X4.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Référence	2749830000
Type	SDIS 1.0X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118897036
Qté.	1 Pièce

SDIS 1.0X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Longueur	230 mm	Longueur (pouces)	9.0551 inch
Diamètre	4.5 mm	Poids net	110 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 1,0x4,5x125	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	4.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	1 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	125 mm
Type de lame	B		