

## SDIS 1.2X8.0X175

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 8 mm, longueur de la lame: 175 mm, Epaisseur de la lame (A): 1.6 mm
Référence	<a href="#">2749870000</a>
Type	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
Qté.	1 Pièce

## SDIS 1.2X8.0X175

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

Longueur	290 mm	Longueur (pouces)	11.4173 inch
Diamètre	8 mm	Poids net	132 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 1,6x8,0x175	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

## Outils à couper

Largeur de la lame (B)	8 mm	Epaisseur de la lame (A)	1.6 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	175 mm
Type de lame	B		