

## SDIK PZ2 X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Tournevis cruciforme isolé VDE, type Pozidriv, SDIK PZ  
DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO  
8764-PZ, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2
Référence	<a href="#">2749930000</a>
Type	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
Qté.	1 Pièce

## SDIK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

Largeur	215 mm	Largeur (pouces)	8.4645 inch
Poids net	82.72 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Classifications

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Pozidriv, taille 2	Version	droit
--------------------------	---	---------	-------

## Outils à couper

Largeur de la lame (B)	2 mm	Forme	Pozidrive, rond
Taille	2	longueur de la lame	100 mm
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	2		