## **SDIPM PH2 X 100**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

#### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2
Référence	<u>2749970000</u>
Туре	SDIPM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897272
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## SDIPM PH2 X 100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

## **Agréments**

Agréments



# Dimensions et poids

Largeur	215 mm	Largeur (pouces)	8.4645 inch
Poids net	81.84 a		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Phillips, taille 2	Version	droit

## Outils à couper

Largeur de la lame (B)	2 mm	Forme	Cruciforme, Philips, rond
Taille	2	longueur de la lame	100 mm
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	2		

Niveau du catalogue / Dessins