

SDIZ 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	2749980000
Type	SDIZ 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897289
Qté.	1 Pièce

SDIZ 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8.0709 inch
Poids net	40 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis à fente avec pion de centrage 0,6x3,5x100
--------------------------	--

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	3.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.6 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	100 mm
Type de lame	A		