SDIR 2 X 100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







A 1000 V

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Version	Outils de montage, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2 mm
Référence	<u>2750030000</u>
Туре	SDIR 2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897517
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-12-31T00:00:00+01:00

Niveau du catalogue / Dessins

SDIR 2 X 100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Longueur	215 mm	Longueur (pouces)	8.4645 inch
Diamètre	2 mm	Poids net	82.72 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Version	droit

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	2 mm	Epaisseur de la lame (A)	2 mm
Forme	carré	Taille	#2
longueur de la lame	100 mm		

Niveau du catalogue / Dessins