

## SD EL 0.4X2.0X60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
Référence	<a href="#">2750070000</a>
Type	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Qté.	1 Pièce

## SD EL 0.4X2.0X60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	160 mm	Longueur (pouces)	6.2992 inch
Diamètre	2 mm	Poids net	11.44 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,4x2	Version	droit
--------------------------	------------------------------------	---------	-------

## Outils à couper

Largeur de la lame (B)	2 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.4 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	60 mm