

**SD EL 0.4X2.5X75 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

**Informations générales de commande**

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la lame: 75 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
Référence	<a href="#">2750080000</a>
Type	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
Qté.	1 Pièce

**SD EL 0.4X2.5X75 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensions et poids**

Longueur	175 mm	Longueur (pouces)	6.8898 inch
Diamètre	2.5 mm	Poids net	10.56 g

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,4x2,5	Version	droit
--------------------------	--------------------------------------	---------	-------

**Outils à couper**

Largeur de la lame (B)	2.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.4 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	75 mm