Fiche de données

SD EL 0,6X3,5X100 PICO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	<u>2750100000</u>
Туре	SD EL 0,6X3,5X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897586
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SD EL 0,6X3,5X100 PICO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Non affecté

Dimen		

Statut de conformité RoHS

Longueur	200 mm	Longueur (pouces)	7.874 inch		
Diamètre	3.5 mm	Poids net	18 g		
Conformité environnementale du produit					

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

REACH SVHC

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Caracteristiques technic	ques			
Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,6x3,5	Version	droit	
Outils à couper				
Largeur de la lame (B)	3.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.6 mm	
Forme	Fendue	longueur de la lame	100 mm	

Niveau du catalogue / Dessins