

MCV APG 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

Version	Série A, Plaque d'extrémité
Référence	2762380000
Type	MCV APG 6
GTIN (EAN)	4064675021384
Qté.	50 Pièce

MCV APG 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	41.8 mm
Hauteur	24.3 mm
Largeur	2.45 mm
Poids net	0.5 g

Profondeur (pouces)	1.6457 inch
Hauteur (pouces)	0.9567 inch
Largeur (pouces)	0.0965 inch

Températures

Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
--	--------

Classifications

ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 15.0	27-25-03-01

ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 14.0	27-25-03-01

Autres caractéristiques techniques

avec ergots d'encliquetage	Oui
Type de fixation	monté

enclipsable	Oui
Type de montage	monté

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Couleur	Beige foncé
---------	-------------